


INTERNE PUMPSTATIONEN ZUR AUSGABE VON AdBlue®



- Praktische Lösung zur Betankung mit AdBlue® in Fertigungs- und Servicebetrieben, im Bauwesen und der Landwirtschaft.
- Die Harnstofflösung (AdBlue®) ist kein Gefahrenstoff. Der Transport unterliegt nicht dem ADR, deshalb müssen die Behälter nicht zertifiziert sein.
- Im Angebot befinden sich ein breites Sortiment von Pumpsystemen von 200 l Fässern bis hin zu 1000 l IBC Containern. Auf Wunsch kann eine Kapazität von bis zu 30 000 l angeboten werden.
- Die Pumpsysteme sind mit speziellen Pumpen ausgestattet, die chemisch gegen die Flüssigkeit AdBlue® beständig sind.

Pumpeinheit für AdBlue® ▶

- Preisgünstige und anwendungsfreundliche Lösung.
- Rotationspumpe mit geringem Verbrauch.
- Selbstansaugende Tauchpumpe am Boden des Behälters.
- Kompakte, leichte Konstruktion.
- Anwendung für AdBlue®.
- 4 m Ausgabeschlauch mit automatischer Ausgabepistole.
- Leistung 25l/min.



TYP	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	EINSPESUNG	AUSGABE
7386	Pumpe CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	Ventil
7387			12V / (Netzadapter für 230 V)	Automat

Pumpsystem für Fässer Typ: 7206 ▼



- System ausgestattet mit selbstansaugender Membranpumpe mit einer Leistung von 30 l/Min., 230 V mit einem 6 m Ausgabeschlauch, Ansaugschlauch und Anschlussadapter. Alles komplett auf einer rostfreien Konsole montiert. Die automatische Ausgabepistole mit Abtropfschale ist Bestandteil des Kompletts.
- Das Set beinhaltet kein Kunststofffass.

Pumpsystem für Fässer mit Wagen Typ: 7207 ▼

Einfacher Umgang



Digitaler Durchlaufmesser AdBlue® Typ: 7208 ▼

- Die Pumpgarnitur kann, gegen einen Aufpreis, mit einem Durchlaufmesser ausgestattet werden.
- Er misst eine Durchflussmenge von 6–100 l/Min., mit Anschlussstück 90° zum direkten Anschluss an die Pumpe.



TYP	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (l/Min.)	GEWICHT (kg)	ABMESSUNGEN (mm)
7206	Konsole mit Pumpsystem für Fässer 220 l	30	14	480 x 370 x 265
7207	Fahrbares Pumpsystem für Fässer 220 l	30	39	107 x 700 x 300
7208	Digitale Durchlaufmesser AdBlue®	6–100	0,5	170 x 130 x 80